



## Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT364618

CLASSE 100

BTICINO

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

- Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
- Comprend :
  - 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
  - 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662
  - 1 relais d'ouverture de porte référence 346250
  - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré référence BT346050
- Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
- Installation murale ou sur table

### Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

### Les + installation

Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

### Les + utilisation

Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

### Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui	Consommation en veille	30 mA
Nombre de téléphones domestiques	2	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de haut-parleurs de porte	2	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Technique d'installation	système bus	Section de câble	0.1 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Mode de pose de la station intérieure	saillie	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Couleur du téléphone domestique	blanc	Equipé de prise(s) USB	Oui
Mode de pose de la station extérieure	saillie	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Matériau de la station intérieure	aluminium	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Couleur de l'interphone	gris	Mode de pose	sur console
Nombre max. de stations intérieures après extension	2	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Nombre max. de stations extérieures après extension	2	Entre axe de fixation horizontale	50 - 100 mm
Système d'image	PAL	Mode de commande	Filaire
Peut être connecté à un smartphone	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Communication interne	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Avec fonction jour/nuit	Oui	Réglage du volume sonore	Oui
Angle d'ouverture de la camera	15 °	Adressable	Oui
Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non	Portier avec Application mobile	Non
Avec fonction mémoire	Non	Nombre de sonneries	16
Caméra ajustable manuellement	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Zone de texte/surface d'inscription	Oui	Résolution de l'écran	Autre
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Compatible avec Google Assistant	Non	Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Type de caméra	Orientable
Possible support IFTTT	Non	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Largeur hors tout	164 mm	Type de grade de communication	Autre
Hauteur hors tout	165 mm	Code CEI (Pack1)	non applicable
Profondeur/longueur hors tout	20.5 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Classe de protection (IP)	IP54	Objet connecté	Non
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C	Type de communication	SCS
Température de stockage	-10 - 70 °C	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Type de tension	DC	Moyen de pilotage	Configurateur
Tension d'alimentation	18 - 27 V	Pilotable à la voix	Non
Courant d'alimentation	0.010 - 0.25 A	Programmable	Oui
Niveau sonore	82 dB	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
		Connectable par box Internet	Non