

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT364618

CLASSE 100

BTICINO



Kit visiophone Classe 100 prêt à poser, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo couleur mains libres pour la réponse à l'appel et ouverture du portail
- kit composé de :
 - 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
 - 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 réf. BT344662
 - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
 - 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
- Livré avec poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100 référence BT344662 équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- Visionnage des caméras et commande de l'éclairage
- Installation murale ou sur table

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Idéal en rénovation et pour le remplacement d'un ancien système d'interphonie

Les + utilisation

Design fin 18mm et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui	Tension nominale (Un)	18-27 V
Nombre de postes intérieurs	1	Courant d'alimentation	0.010-0.25 A
Nombre de platines de rue	1	Fréquence	0-0 Hz
Nombre de boutons d'appel	1	Niveau sonore	82 dB
Technique d'installation	Système bus	Consommation en veille	30 mA
Mode de pose du poste intérieur	Saillie	Sans halogène	Oui
Couleur du poste intérieur	Blanc	Traitement antimicrobien	Non
Mode de pose de la platine de rue	Saillie	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la platine de rue	Aluminium	Section de câble	0.1-2.5 mm ²
Couleur de la platine de rue	Gris	Equipé de prise(s) USB	Oui
Nombre max. de postes intérieurs	2	Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Nombre max. de platines de rue	2	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Protocole d'image	PAL	Mode de pose	Saillie/encastré
Propriété du système d'image	Couleur	Entre axe de fixation verticale	60-85 mm
Avec secret de conversation	Non	Entre axe de fixation horizontale	60-115 mm
Peut être connecté à un smartphone	Non	Mode de commande	Filaire
Communication interne	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Avec fonction jour/nuit	Oui	Réglage du volume sonore	Oui
Angle d'ouverture de la camera	15 °	Adressable	Oui
Fonction zoom, inclinaison/basculer	Non	Portier avec Application mobile	Non
Avec fonction mémoire	Non	Nombre de sonneries	16
Taille de l'écran	127 mm	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Taille de l'écran (pouces)	5 inch	Résolution de l'écran	Autre
Caméra ajustable manuellement	Oui	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non	Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Convient les personnes en situation de handicap	Oui	Type de caméra	Orientable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Compatible avec Google Assistant	Non	Type de grade de communication	Autre
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Compatible IFTTT	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Largeur	164 mm	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Hauteur	165 mm	Objet connecté	Non
Profondeur	20.5 mm	Moyen de pilotage	Configurateur
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Pilotable à la voix	Non
Classe de protection (IP)	IP54	Programmable	Oui
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température de stockage	-25-70 °C	Connectable par box Internet	Non
Type de tension	DC	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
		EAN/Gencode	8005543631133