

## Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4

REF. ZUBXS31H4

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Enveloppe pour transformateur sec HP (Haute Performance) type H4

- IP31
- Dimensions :
  - longueur : 2300mm
  - largeur : 1350mm
  - hauteur : 2750mm
- Poids : 270kg
- RAL7035

#### Recommandations / restrictions d'usages

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule totalement toutes les responsabilités et les droits de remplacement et de garanties - Utiliser uniquement les accessoires de la marque Legrand

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	2300 mm	Adapté à un montage extérieur	Non
Hauteur	2750 mm	Toit incliné	Non
Profondeur	1350 mm	Finition CEM	Oui
Matériau	acier	Avec porte à hublot	Non
Qualité du matériau	autre	Avec porte de ventilation	Oui
Finition de la surface	revêtu par poudre	Avec porte arrière	Non
Couleur	gris	Résistance aux chocs	IK07
Numéro RAL	7035	Classe de protection (IP)	IP31
Avec plaque de montage	Non	Degré de protection (NEMA)	autre
Plaque de montage réglable en profondeur	Non	Sans halogène	Non
Encastrement mural	Non	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Fixation sur mât	Non	Equipé d'une porte ou couvercle	Non
Adapté à un montage métrique	Non	Livré avec étiquettes d'identification de circuit	Non