

## Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus 32x20mm ou 40x20mm - blanc

REF. 0 302 16

DLPLUS

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cette dérivation permet de conserver la séparation des différents types de courant comme le secteur et la TV

- Dérivation à plat mur et plafond pour moulure DLPlus
- Pour moulures DLPlus 32mm x 20mm ou 40mm x 20mm
- Blanc - Respect de l'indice de protection
- Peut-être utilisé sur les moulures réf : 030017 et 030027

### Les + installation

Montage sur le mur par vissage et sur la moulure par clippage

### Les + utilisation

Trois cas de montage possible : jonction en Té, jonction en angle ou jonction en plafond

### Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Hauteur	20 mm	Traitement de surface	Non traité
Largeur	32 mm	Adapté au maintien de fonction	Non
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure	Type de fixation	Encliquetable
Matériau	Plastique	Couleur	Blanc
Qualité du matériau	Autre	Numéro RAL	9003
Sans halogène	Oui	Film de protection	Non
Traitement antibactérien	Non	EAN/Gencode	3245060302160