

## Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - orange

REF. 0 502 05



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	13.514 dm <sup>3</sup>
Poids	3424 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Rallonges multiprises standard

- Permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi,...
- Ultra-plates, elles peuvent être glissées sous un meuble
- Possibilité d'accroche sur accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail,...
- Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
- 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V

#### Cordon 1,5 m

- Cordon 3G 1 mm<sup>2</sup>
- Blanc/Orange

#### Caractéristiques Générales

#### Rallonges multiprises - avec cordon

- Livrées sous blister avec Gencod