

Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Céliane avec neutre

REF. 0 670 25

CÉLIANE

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Détecteur basique 3 fils avec Neutre Céliane
- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs et fluocompactes : 0W à 50W
 - LEDs, CFLs, halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 200VA
 - tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 150VA
 - Halogènes 230V, incandescent : 0W à 400W
- Réglage de la temporisation de 10 secondes à 10 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
- Consommation en veille : 0,55W
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Compatible avec toutes les lampes du marché

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Un seul détecteur par circuit

Pas de commande manuelle déportée par bouton poussoir

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Détecteur de mouvement		
Type de capteur	Infrarouge	Traitement antibactérien	Non
Avec interface DALI	Non	Couleur	Autre
Régulation de la lumière constante	Non	Transparent	Non
Commande CVC	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Arrêt forcé	Non	Résistance aux chocs	IK02
Percée pour animaux	Non	Type de tension	AC
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Non	Fréquence	50-60 Hz
Réticulable	Non	Tension nominale	230 V
Angle de balayage	120 °	Durée de marche min.	10 s
Hauteur de montage optimale	1.2 m	Durée de marche max.	10 min
Surveillance de cage d'escalier	Oui	Angle de détection horizontal	-60-60 °
Commutateur de pontage	Non	Luminosité de déclenchement	5-1275 lx
Largeur de portée max.	6 m	Puissance de coupure max.	400 W
Longueur de portée max.	8 m	Température	0-40 °C
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Nombre de zones de commutation	1
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Courant de démarrage max.	1.8 A
Commandable à distance	Non	Courant de commande	0.2 mA
Avec télécommande	Non	Entrée de poste auxiliaire	Oui
Sensibilité de réponse ajustable	Non	Fonction d'alarme	Non
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Largeur	45 mm
Avec unité de signal	Non	Hauteur	45 mm
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Profondeur	51.5 mm
Adapté à un montage au plafond	Non	Profondeur d'encastrement	32 mm
Adapté à un montage mural	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Type de montage	Encastré	Compatible avec Google Assistant	Non
Type de raccordement	Borne à vis	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Matériau	Plastique	Possible support IFTTT	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Sans halogène	Oui	Température de stockage	-10-70 °C
Traitement de surface	Non traité	Capacité des bornes	2.5-2.5 mm²
Finition de la surface	Mat	Équipé d'un porte étiquette	Non
		Interrupteur automatique	Oui
		EAN/Gencode	3414970487094