

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

REF. 0 801 26

BATIBOX

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîtes grand format

- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
- Transformables en boîtes de dérivation par ajout de couvercles
- Profondeur 50
- 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules
- Dimensions : 213 x 142 mm

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plombable	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Type de construction	boîte de jonction/raccordement d'appareils	Avec blindage	Non
Finition du couvercle	sans	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Coupe-vent	Non	Classe de protection (IP)	IP20
Garnissage	sans	Pour le nombre d'inserts d'appareil	8
Nombre d'entrées	22	Fixation des appareils	visser ou déployer
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Avec vis	Oui
Forme	rectangulaire	Maintien de fonction	sans
Type de montage	autre	Température de stockage	-5 - 60 °C
Entrée de l'arrière	Oui	Fixation du couvercle	autre
Sans halogène	Oui	Verrouillage de tube	Non
Couleur	orange	Largeur	154 mm
Matériau	plastique	Borne, position fixe	Non
Modèle	autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Tubulure	sans
Traitement de surface	non traité	Avec languettes à clou	Non