

Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

REF. 0 801 26

BATIBOX

LEGRAND



29,57 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x3 postes ou 2x6 modules ou 2x8 modules profondeur 50mm
- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
- Livrée avec 3 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
- Dimensions : 213x142mm

Les + installation

Transformable en boîte de dérivation par ajout de couvercle

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de pose	Autre	Sans halogène	Non
Forme	Rectangulaire	Type de traitement de la surface	Non traité
Type de construction		Couleur	Orange
Boîte de jonction/raccordement d'appareils		Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Autre	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Autre
Largeur	154 mm	Plombable	Non
Profondeur intérieure	50 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	8	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Étanche à l'air	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble jusqu'à	20-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Entrée de l'arrière	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Nombre d'entrées	22	Température de stockage	-5-60 °C
Matériau	Plastique	EAN/Gencode	3245060801267

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.