

## Boîte multimatériaux Batibox grand format 2x3 postes ou 2x6 à 8 modules - profondeur 50mm

REF. 0 801 26

BATIBOX

LEGRAND



19,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Boîtes grand format

- Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
- Transformables en boîtes de dérivation par ajout de couvercles
- Profondeur 50
- 2 x 3 postes ou 2 x 6/8 modules
- Dimensions : 213 x 142 mm

#### Caractéristiques générales

#### Batibox™ - boîtes d'encastrement multimatériaux

#### Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plombable	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 40 °C
Type de construction		Avec blindage	Non
boîte de jonction/raccordement d'appareils		Résistance aux chocs (IK)	IK04
Finition du couvercle	sans	Classe de protection (IP)	IP20
Coupe-vent	Non	Pour le nombre d'inserts d'appareil	8
Garnissage	sans	Fixation des appareils	visser ou déployer
Nombre d'entrées	22	Avec vis	Oui
Pour diamètre du tube	20/25 mm	Maintien de fonction	sans
Forme	rectangulaire	Température de stockage	-5 - 60 °C
Type de montage	autre	Fixation du couvercle	autre
Entrée de l'arrière	Oui	Verrouillage de tube	Non
Sans halogène	Oui	Largeur	154 mm
Couleur	orange	Borne, position fixe	Non
Matériau	plastique	Fixation au crochet de luminaire	Non
Modèle	autre	Tubulure	sans
Pour diamètre de câble	20 - 25 mm	Avec languettes à clou	Non
Traitement de surface	non traité		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.