



## Voyant Easy-Led pour balisage 0,4W pour montage sur support Batibox 2 modules pour plaque Mosaic

REF. 080262L

MOSAIC

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic Easy-Led, un voyant lumineux à monter sur un support Batibox qui permettra de le repérer dans les endroits sombres

- Voyant Easy-Led Mosaic pour supports Batibox à LED blanche
- 230V - 0,04W
- Équipé d'une barette de LEDs à faible consommation
- Compatible avec les plaques 2 modules Mosaic
- Accessibilité "visible de jour comme de nuit" en associant avec les plaques de couleur noir mat

### Avantages

Compatible avec tous les supports d'installation référence 080251 existant

### Les + installation

Gain de temps et simplicité : raccordement sur le mécanisme et maintien par clippage direct sur le support d'installation 080251

### Les + utilisation

Permet de créer un effet de halo lumineux blanc à travers la partie basse de la plaque de finition et facilite le repérage dans l'obscurité

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transfo intégré	Non	Couleur de la source lumineuse	blanc
Avec résistance série intégrée	Oui	Type de fixation	autre
Avec source lumineuse	Oui	Largeur hors tout	11.8 mm
Avec diode intégrée	Oui	Hauteur hors tout	67.3 mm
Douille	sans	Profondeur/longueur hors tout	5.6 mm
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50Hz	230 - 230 V	Classe de protection (IP)	IP40
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz	230 - 230 V	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Type de tension d'actionnement	AC	Température de stockage	-10 - 70 °C
Source lumineuse	LED	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Type de raccordement du circuit auxiliaire	raccordement à vis	Sans halogène	Oui