

## Support plaque étanche 1 poste Plexo composable IP55 - gris

REF. 0 696 81

PLEXO

LEGRAND



Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, support plaque étanche pour lieux humides, permet l'installation en encastré des mécanismes

- Support plaque Plexo composable - Gris
- IP55 - IK07 - 1 poste
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox - Possibilité de monter les griffes références 084900 et 084901 sur support 1 poste
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

### Les + utilisation

Reçoit les mécanismes composables

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Traitement de surface	non traité
Nombre d'unités	1	Finition de la surface	mat
Sens de montage	horizontal	Couleur	gris
Nombre d'unités, horizontales	1	Numéro RAL (équivalent)	7046
Nombre d'unités, verticales	1	Transparent	Non
Nombre d'inserts pour interrupteurs	1	Avec couvercle à charnière	Non
Avec grille de montage	Oui	Classe de protection (IP)	IP55
Montage encastré	Oui	Résistance aux chocs	IK07
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Type de fixation	fixation à vis
Adapté à un canal d'allège	Non	Largeur	86 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Hauteur	86 mm
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	46 mm
Matériau	plastique	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 60 °C
Qualité du matériau	thermoplastique	Température de stockage	-25 - 60 °C
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non		