



Disjoncteur électronique DPX250 pouvoir de coupure 70kA 400V~ - 4P - 40A

REF. 0 254 55

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

- Disjoncteur de puissance DPX250 à déclencheur électronique
- Pouvoir de coupure Icu 70kA (400V~) - 4P - In : 40A - Réglage du neutre en face avant : 0% - 50% - 100% In
- Réglage Ir, Isd, Tr, Tsd - Avec voyants de fonctionnement, prise de test
- Reçoit les auxiliaires et les blocs différentiels ou le relais différentiel
- Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Livré avec : - plages de raccordement pour barres, dispositifs amont ou aval de raccordement pour cosses (largeur 20mm maxi) - cache-vis - plombage pour les réglage

Les + utilisation

Disjoncteur de puissance, "boîtier moulé", qui assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension - Sélectivité dynamique et logique




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|---|------------------|
| Courant permanent nominal lu | 40 A | | |
| Tension assignée | 230 - 690 V | Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
| Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400V, 50Hz | 70 kA | Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
| Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 16 - 40 A | Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
| Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 24 - 400 A | Nombre de pôles | 4 |
| Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non | Position du raccordement de circuit principal | frontal |
| Type de raccordement du circuit principal | raccordement à vis | Finition de l'élément d'actionnement | manette / levier |
| Type de construction de l'appareil | appareil complet installé dans un boîtier | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
| Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non | Commande motorisée intégrée | Non |
| | | Commande motorisée en option | Oui |
| | | Classe de protection (IP) | IP20 |

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref. | Désignation. | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| 980263 | KIT PIECES DE RECHANGE DPX 250 | 24,36 | 8 |
| 980255 | KIT PIECES DE RECHANGE DPX 250 | 143,00 | 6 |

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.