

**Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm<sup>2</sup> - longueur 320mm - couleur noir**

REF. 0 048 93

LEGRAND



**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Répartition standard, répartiteur de rangée Lexiclic pour répartition par cordon connecteur

- Cordon connecteur Phase pour répartiteur de rangée Lexiclic
- Section 6mm<sup>2</sup>
- Longueur 320mm
- Couleur noire

**Les + utilisation**

Permet une répartition 40A avec un répartiteur de rangée Lexiclic

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement 1	Cosse	Tension nominale	400-400 V
Raccordement 2	Coupleur Euro (CEE 7/16)	Couleur de la gaine	Noir
Système de connecteur orienté système	Oui	Conduit spiralé	Non
Nombre de conducteurs	1	Avec conducteur de protection	Non
Section nominale du conducteur	6 mm <sup>2</sup>	Résistant à l'huile selon EN 60811-404	Non
Longueur	320 m	Avec interrupteur pour câble souple	Non
Matériau de la gaine	PVC	Diamètre externe approx.	5 mm
Résistance aux températures	70-70 °C	EAN/Gencode	3245060048938