



Press-étoupe métal IP68 ISO63

REF. 0 955 09

41,32€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2 unités
Volume	0.843 dm ³
Poids	599 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

P.E. métal

- Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP 68
- Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
- Livrés avec joint de surface monté

Filetage ISO

- Conformes à la norme EN 50262
- ISO : 63
- Capacité de serrage Ø Mini : 35 mm
- Capacité de serrage Ø Maxi : 48 mm

Caractéristiques Générales

Press-étoupe métal IP 68