

## Conduit ICTA Chronofil® Ø25mm pour courant faible catégorie 6 1x4P - RAL6029

REF. 09130



3,44€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	100 metres
Volume	94.192 dm <sup>3</sup>
Poids	11881 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Conduits ICTA Chronofil - courants faibles

- ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
- Convient pour travaux de rénovation

#### Ø25 mm

- Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520
- Convient pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016
- Vert
- RAL 6029
- Câble Grade 2 - 4 paires - cat. 6 F/UTP

#### Caractéristiques Générales

#### Conduits ICTA 3422 Chronofil™ - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

- Conformes à la norme EN 61386-22
- Conduit seul : IP 68
- Conduit + manchon : IP 44
- Conduits préfilés mono et multiconducteurs
- Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
- Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
- Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)
- La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit