

## Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie

REF. 0 380 02



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.515 dm <sup>3</sup>
Poids	411 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coffrets bris de glace

- En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes
- Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge
- Le décret du 14 novembre 1988 qui traite de la sécurité des travailleurs face aux risques électriques, demande un dispositif de coupure d'urgence pour tout circuit terminal
- Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
- Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100
- Classe II - IK 07
- Equipés de :
  - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 0 013 90)
  - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
  - 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
  - 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm
  - 1 contact NF + 1 contact NO
  - 230 V~ - 6 A / 400 V~ - 4,5 A ; 48 V= - 1 A / 24 V= - 1,5 A
- Encastrement possible avec boîtes Ø85. Dim. : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré)
- Livrés sans marteau (réf. 0 380 91)

#### Coffrets coup de poing

- Coup de poing à accrochage
- Déverrouillage par clé n° 850
- Coffret jaune sans voyant

- Saillie IP 44

## Caractéristiques Générales

**Coffrets de sécurité - bris de glace**