

Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 0,5A

REF. 0 123 94

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant
- Calibre : 0,5A
- Tension : 400V~
- Pouvoir de coupure : 20000A
- Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement	Autre
		Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Largeur hors tout	8.5 mm	Finition du voyant indicateur	Autre
Modèle	Fusible en céramique	Puissance de coupure	20 kA
Taille	8x32 mm	Dissipation thermique sous courant nominal	0.07 W
Profondeur/longueur hors tout	31.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Type de tension	AC	Température de stockage	-40-70 °C
Courant nominal assigné	0.5 A	EAN/Gencode	3245060123949
Tension assignée	250 V		