



Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 0,5A

REF. 0 123 94

LEGRAND

6,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche cylindrique domestique, pour la protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension

- Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant
- Calibre : 0,5A
- Tension : 400V~
- Pouvoir de coupure : 20000A
- Section protégée Cuivre : 2,5mm²

Les + utilisation

Repérage couleur : vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Classe de fonctionnement	Autre
		Fréquence de fonctionnement	50-60 Hz
Largeur hors tout	8.5 mm	Finition du voyant indicateur	Autre
Modèle	Fusible en céramique	Puissance de coupure	20 kA
Taille	8x32 mm	Dissipation thermique sous courant nominal	0.07 W
Profondeur/longueur hors tout	31.5 mm	Température d'utilisation /d'installation	-25-40 °C
Type de tension	AC	Température de stockage	-40-70 °C
Courant nominal assigné	0.5 A	EAN/Gencode	3245060123949
Tension assignée	250 V		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.