



## Coffret polyester Marina IP66 IK10 Avec porte vitrée - 400x300x206mm - RAL7035

REF. 0 362 71

**356,10€** Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	31.14 dm <sup>3</sup>
Poids	4557 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée

- Verre trempé teinté
- Hauteur extérieure : 400 mm
- Largeur extérieure : 300 mm
- Profondeur extérieure : 206 mm
- Hauteur du regard : 235 mm
- Largeur du regard : 145 mm

#### Caractéristiques Générales

#### Coffrets Marina - polyester

- IP 66 suivant EN/IEC 60529. LCIE n° 60059283-560528
- IK 10 suivant EN/IEC 62262 (EN 50102)
- Agréés Bureau Véritas
- Classe II. Permet la réalisation d'ensembles à isolation totale (Classe II) selon EN 60439-1 et d'ensembles pour applications photovoltaïques selon UTE C15-712-1. Tension d'isolement 1000 V tension de test : 5250 V) Polyester chargé fibre de verre. Auto-e
- Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques : se référer à la fiche technique pour des conditions particulières
- Porte réversible, ouverture 180° (sauf réf. 0 362 50). Axes inox imperdables (sauf réf. 0 362 50). 2 verrous double barre (1 verrou pour réf. 0 362 50)
- Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie)
- Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500 x 400 x 200 mm et/ou rails sur plots intermédiaires (sauf réf. 0 362 50)
- Réglage en profondeur optionnel à partir de Haut. 400 x Larg. 300 mm avec réf. 0 362 42
- Acceptent les accessoires Atlantic

### PIÈCES DÉTACHÉES

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980180	PORTE VITREE POUR COFFRET MARINA 400 X 300	199,40	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.