

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO20

REF. 6 664 74



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.42 dm ³
Poids	126 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccord mâle droit

Pour filetage ISO

- Agréé IMQ
- Ø intérieur : 12 mm
- ISO 20
- Agréés UR

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide