

Prise étanche 2P+T avec éclips de protection 16A Plexo complet IP55 saillie - gris

REF. 0 697 31

PLEXO

LEGRAND



13,56 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo complet saillie, une prise de courant étanche permettant le branchement d'un appareil électrique dans des lieux humides

- Prise de courant étanche Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK07 - 16A - 250V
- 2P+T avec éclips de protection - Livrée avec 1 embout 2 sorties
- Connexion à bornes automatiques
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipée

Avantages

- Produit livré complet pour installation en saillie
- Degré de protection IP55 contre les projections d'eau
- Degré de protection IK07 contre les chocs

Les + installation

1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	broche de contact de protection	Type de montage	saillie
Contact de protection	Oui	Type de fixation	fixation avec vis
Broche ronde de mise la terre	Oui	Matériau	plastique
Nombre de contacts actifs (ronds)	1	Qualité du matériau	thermoplastique
Avec lampe de signalisation	Non	Sans halogène	Oui
Avec alimentation USB incorporée	Non	Traitement de surface	non traité
Nombre d'unités	1	Finition de la surface	mat
Nombre de phases	1	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	degré de protection (IP)	Avec dispositif on/off	Non
Type de raccordement	borne automatique	Avec fonction d'itération	Oui
Avec couvercle à charnière	Oui	Prise inclinée ou inclinable	Non
Protection accrue contre les contacts accidentels	Oui	Courant nominal	16 A
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Tension nominale	250 V
Couleur	gris	Fréquence	50 - 60 Hz
Numéro RAL (équivalent)	7016	Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Finition métallique	Non	Résistance aux chocs	IK07
Transparent	Non	Largeur d'appareil	80 mm
Verrouillable	Non	Hauteur d'appareil	84 mm
Mécanisme d'éjection	Non	Profondeur d'appareil	62 mm
Encastrement isolé	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Avec éclairage d'orientation	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Protection contre les surtensions	Non	Possible support IFTTT	Non
Protection différentielle	Non	Pour "conditions difficiles" (selon VDE)	Non
Avec microfusible	Non	Power Delivery	Non
Alimentation spéciale	sans alimentation spéciale	Maintien du câble	Autre
		Couvercle	boîtier complet

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.