



## Montant à couper Lina25 - longueur 2m

REF. 0 361 94

LINA 25

LEGRAND



### INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configurateur

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Atlantic, Marina, équipement pour coffret

- Montant à couper Lina 25
- Longueur 2m
- Profil L

## Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	profil de fixation
Largeur	29 mm
Hauteur	2000 mm
Profondeur	17 mm
Matériau	métal
Couleur	acier inoxydable