



Disjoncteur ouvert débrochable DMX³1600 pouvoir de coupure 50kA 415V~ - 3P - 1600A

REF. 0 280 40

9 974,00€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	91.091 dm ³
Poids	47919 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Version débrochable

- Livré avec :
- 4 contacts auxiliaires : NO/NF
- base et kit débrochable
- prises arrière pour raccordement horizontal et vertical avec barres
- joint de porte

Pouvoir de coupure Icu 50 kA (415 V~)

- 3P
- In : 1600 A

Caractéristiques Générales

DMX³ 1600 - disjoncteurs ouverts de 630 à 1600 A

- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection réf. 0 281 64/65/66 (assemblage usine)
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2