



Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien

REF. 078248L

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une tirette d'appel pour sanitaire pour système d'appel infirmière BUS SCS, à installer sur tous supports

- Tirette d'appel éjectable Mosaic IP55 étanche - Livrée complète avec support et plaque de finition
- Avec cordon rouge antimicrobien
- Avec témoin rouge de retour d'appel
- Equipée d'une poignée réglable en hauteur
- 2 modules - Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Peut être installée dans la douche à 2,20m de hauteur

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement




Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD...). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de téléphone. La traçabilité des appels et événements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire électrique	Autre	Tension d'alimentation	24-27 V
Type d'accessoire mécanique	Autre	Courant d'alimentation	0.6-2 A
Largeur hors tout	82 mm	Couleur	Blanc
Hauteur hors tout	82 mm	Sans halogène	Non
Profondeur/longueur hors tout	50 mm	Type de borne	Borne à vis
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Section de câble	0.2-2.5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP55	Mode de pose	Apparent/encastré
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C	Adressable	Non
Température de stockage	-20-70 °C	Traitement antimicrobien	Oui
Type de tension	DC	EAN/Gencode	3414971598638

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 804 10	Partie éjectable pour maintenance d'un va-et-vient à tirette	59,88
9 804 12	Partie éjectable rotative + cordon + préhenseur pour maintenance d'un va-et-vient à tirette	82,22

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.