



## Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

REF. 0 624 00

PLEXO

LEGRAND

**38,27 €**

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo, hublot étanche permettant un éclairage de balisage optimal en résidentiel comme en tertiaire

- Hublot rectangulaire étanche Plexo - IP54 - IK08
- Socle gris - Classe II - Avec diffuseur clair
- Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
- Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
- Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible haut ou bas

### Avantages

Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale  $t_a = 25^{\circ}\text{C}$  (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)

### Les + installation

Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E - Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie

### Les + utilisation

Pour balisage - Pour lampe à culot E27 55W maximum en halogène, 17W maximum en fluocompact ou 8W LED - Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un montage mural	Oui	Variation Sine Wave Reduction	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non	Variation Touch and Dim	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui	Variation Zigbee	Non
Adapté à un montage encastré	Non	Variation avec bouton-poussoir	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui	Variation en fonction de la commande	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non	Pas de variation	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Non	Élément de distribution de lumière	diffuseur
Source lumineuse	lampe à incandescence	Répartition lumineuse	asymétrique
Avec source lumineuse	Non	Angle de rayonnement	faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules	1	Sortie de lumière	direct
Douille	E27	Classe de protection (IP)	IP54
Matériau du boîtier	plastique	Résistance aux chocs	IK08
Couleur du boîtier	gris	Classe de protection	II
Matériau du couvercle	plastique opalin	Protection contre l'incendie "D"	Non
Finition de la grille	sans	Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-10 - 40 °C
Type de tension	AC	Adapté aux lampes de secours	Non
Tension nominale	110 - 230 V	Avec détecteur de mouvement	Non
Courant nominal	239 - 500 mA	Avec capteur de lumière	Non
Appareil	non requis	Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie «F avec toit»	Non
Avec appareil	Non	Avec grilles d'aération	Non
Variation 0-10V	Non	Adapté à la puissance de la lampe	55 - 55 W
Variation 1-10V	Non	Puissance du système	55 W
Variation DALI	Non	Flux lumineux efficace	900 lm
Variation DMX	Non	Couleur de la lumière	blanc
Variation DSI	Non	Température de couleur	2700 - 2700 K
Variation par potentiomètre (intégré)	Non	Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Variation GPRS	Non	Largeur	140 mm
Dimmable LineSwitch	Non	Hauteur/profondeur	113 mm
Variation système propriétaire constructeur	Non	Longueur	219 mm
Variation modulation de tension secteur	Non	Longueur d'encastrement	219 mm
Coupure de fin de phase	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Coupure de début de phase	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Variation programmable	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Variation RF	Non	Possible support IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.