

Lot de 10 boîtes à encastrer 1 poste Ecobatibox - profondeur 40mm

REF. 2 001 57

BATIBOX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ecobatibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur

- Adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Ø de perçage 67mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de montage	mur creux
Classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK04