

Relais de commande CTX³ 4 pôles 2 contacts NO + 2NF - 230V~

REF. 4 168 26

CTX³

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s'effectue par la mise sous tension de la bobine

- Relais de commande CTX³
- 4 pôles - 2NO+2NF - 230V~
- I_{th} = 10A
- Bobine basse consommation - I_e = 3A (AC-15) 240V
- Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1

Les + installation

Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50Hz	195.5-253 V	Interface	Oui
Tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	195.5-253 V	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	2
Type de tension d'actionnement	AC	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	2
Courant de fonctionnement nominal, 400V	1.9 A	Avec affichage LED	Non
Type de raccordement du circuit auxiliaire	Raccordement à vis	Commande manuelle	Oui
Type de montage	Rail/ vis DIN	EAN/Gencode	3414970407788