



Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - contact 4F - 3 modules

REF. 4 125 53

160,70€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque Legrand

Emballage 1 unité

Volume 0.521 dm³

Poids 346 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Contacteurs de puissance bobine 230 V~

Tétrapolaires 400 V~

- Les réf. 4 125 53/56/57 peuvent devenir tête de groupe avec le module de raccordement pour contacteur réf. 4 063 02
- Manette accessible après ouverture de l'obturateur
- I max : 40 A
- Type de contact : 4 F
- Nombre de modules : 3

Caractéristiques Générales

CX³ contacteurs de puissance - avec commande manuelle

- Conformés à la norme NF EN 61095
- Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A
- Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage
- Reçoivent les auxiliaires