

## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 25kA arrivée haute et départ bas à vis 3P 400V~ - 10A - courbe Z - 3 modules

REF. 4 099 23

260,20€ Tarif professionnel de référence HT



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.716 dm <sup>3</sup>
Poids	435 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Tripolaires 400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- In : 10 A
- Nombre de modules : 3

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA - courbe Z - protection des départs

- Seuil magnétique très faible de 2,4 à 3,6 In permettant la protection des circuits électroniques
- Pouvoir de coupure : 25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
- Les disjoncteurs 2P/3P et 4P s'associent aux blocs différentiels adaptables