



Détecteurs de fumée blanche pour tableaux d'alarme techniques Mosaic

REF. 0 405 11

343,20€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.292 dm ³
Poids	240 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Détecteurs techniques

- Permettent de renvoyer une information d'alarme sous forme de contact sec sur les tableaux d'alarme techniques Mosaic réf. 0 766 82 (alim 12 V) ou modulaire 24 V réf. 0 042 78/79 ou 230 V réf. 0 042 76/77

Détecteur de fumée

- Détecte les fumées blanches (lors de la combustion de bois, chiffons, papier, câble...)
- Equipé d'un socle avec 2 contacts secs
- Plage de tension de fonctionnement : 9 - 33 V=
- Alimentation : non fournie
- L'utilisation d'une alimentation secourue (ex : 12 V réf. 0 042 10 ou 0 767 18 - 24 V réf. 0 405 09) est recommandée
- Consommation en veille : 30-50 mA sous 24 V=
- Consommation en alarme : 52 mA sous 24 V= et 18 mA sous 10 V=
- Câblage en série sur 500 m max. avec un câble 1 paire 9/10e mini. (distance max. entre l'alimentation et le détecteur le plus éloigné)
- Dimensions : diam. 100 mm x h 60 mm
- Ce détecteur ne peut en aucun cas se substituer à un DAAF ou à un détecteur automatique incendie pour SSI

Caractéristiques Générales

Alarmes techniques modulaires - centrales

- Permettent la détection et la signalisation des anomalies ou défauts. Fonctionnement sur défaut ou permanent (ouverture ou fermeture maintenue sur contact)
- Mémoire des défauts. Isolation renforcée entre l'alarme et les appareils du type ascenseurs, aérothermes, photocopieurs, congélateurs...
- Boucle temporisée 15 secondes pour éviter les défauts fugitifs
- Peut être utilisée avec les détecteurs techniques et les ronfleurs et sonneries Mosaic