

## Jeu de 4 bornes de raccordement grande capacité pour DPX-IS630 et DPX<sup>3</sup>630

REF. 0 262 51

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoires

#### Bornes de raccordement pour câbles Cu/Al

- Jeu de 4 bornes grande capacité pour câbles cuivre ou aluminium 2 x 240 mm<sup>2</sup> (rigide) ou 2 x 185 mm<sup>2</sup> (souple)

#### Caractéristiques générales

#### DPX<sup>3</sup> 630 - commandes et accessoires

#### Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX<sup>3</sup> propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX<sup>3</sup> électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX<sup>3</sup>, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX<sup>3</sup> électroniques permettent d'assurer une continuité de service maximale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	4
Type de raccordement	visser
Type de montage	vis
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	90 mm
Largeur	34 mm
Profondeur	59 mm