

Cartouche industrielle à couteau typegG taille 0 - avec voyant - 200A

REF. 0 168 60



VUE D'ENSEMBLE

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 3 unités |
| Volume | 1.774 dm ³ |
| Poids | 783 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

Taille 0

- Surcalibrage non normalisé
- Avec voyant
- Calibre : 200 A
- Tension A : 500 V
- Pouvoir de coupure : 120000 A

Caractéristiques Générales

Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)