



## Cartouche industrielle à couteau type gG taille 0 - avec voyant - 200A

REF. 0 168 60

### VUE D'ENSEMBLE

**Marque** Legrand

**Emballage** 3 unités

**Volume** 1.774 dm<sup>3</sup>

**Poids** 783 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Cartouches à couteaux type gG (gL)

- Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits

#### Taille 0

- Surcalibrage non normalisé
- Avec voyant
- Calibre : 200
- Tension A : 500
- Pouvoir de coupure : 120000

#### Caractéristiques Générales

#### Cartouches industrielles à couteaux - type gG

- Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)