



## Coffret de communication Basic pour rénovation pour accéder dans tout le logement à la TV TNT HD, satellite ou câble

REF. 0 930 75

DRIVIA

LEGRAND

Niveau

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Coffret de communication Basic DRIVIA pour rénovation

- Permet de regarder la télévision TNT HD, satellite ou câble dans toutes les pièces
- Permet de disposer de prises téléphoniques pour brancher un téléphone, une box internet...
- Evolution possible vers coffret Full Media Coaxial et RJ45 en changeant de coffret

#### Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Etat de livraison	Equipé et précâblé
Composition	Equipé de : 1 répartiteur téléphone 6 sorties (pour distribution téléphone analogique vers prises RJ 45), 1 répartiteur TV 4 sorties (pour distribution TV TNT, satellite ou câble vers prises TV coaxiales), 1 DTI format RJ 45 et 1 bornier de terre
Dimensions	250 x 250 mm