



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 25kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 16A - courbe C - 2 modules

REF. 4 097 68

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.369 dm <sup>3</sup>
Poids	308 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Bipolaires 230/400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel
- Acceptent les blocs différentiels adaptables
- Pouvoir de coupure en 230 V~ : 50 kA selon EN 60947-2
- Vis/vis
- In : 16 A
- Nombre de modules : 2

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA - courbe C - protection des départs

- Pouvoir de coupure :
- 25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis