

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 21U - 1025x600x600mm

REF. 6 462 15

LINKEO

LEGRAND



Linkeo, coffret équipé destiné aux infrastructures des cablages VDI pour les installations à petit budget - coffret robuste permettant un câblage sécurisé

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
- Dimensions :
 - Profondeur 600mm
 - Capacité : 21U
 - Hauteur : 1025mm
 - Largeur : 600mm
 - Charge utile : 63kg
- Panneaux latéraux fixes - Livré monté
- Équipés de :
 - Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
 - 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U
 - 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
 - 1 balai pour entrée de câble
 - Ouïes hautes pour ventilation naturelle
- Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	Frontal	Avec mise à la terre	Oui
Modèle	Avec cadre fixe	Avec porte frontale	Oui
Finition de la barre profilée	En forme de L	Avec parois latérales	Oui
Nombre de portes	1	Démontable	Oui
Type de ventilation	Passif	Matériau	Acier
Largeur	605 mm	Finition de la surface	Revêtement par poudre
Hauteur	1025 mm	Couleur	Gris
Profondeur	604 mm	Numéro RAL	7016
Dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre d'unités en hauteur (HE)	21	Degré de protection (NEMA)	Autre
Capacité de charge max.	63 kg	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Avec tôle de toit	Oui	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui
		EAN/Gencode	3414970967886

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref. Désignation.

9 810 80 Jeu de 2 charnières pour maintenance de coffret fixe Linkeo gris anthracite RAL7016

9 810 82 Kit de verrouillage barillet et clé pour porte coffret Linkeo gris anthracite RAL7016

9 810 83 Set de 2 clés code 9473 pour maintenance de porte et panneaux latéraux coffret Linkeo gris anthracite RAL7016

9 810 89 Porte en verre complète pour coffret Linkeo 19pouces capacité 21U gris anthracite RAL7016

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.