



Pack Ecocompteur connecté Drivia with Netatmo composé d'un écocompteur référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence 412008

REF. 4 120 33

DRIVIA WITH
NETATMO

LEGRAND

Informations sur les compatibilités d'abonnement
[https://www.legrand.fr/pro/questions-frequentes/quels-
abonnements-sont-compatibles-avec-lecocompteur-connecte](https://www.legrand.fr/pro/questions-frequentes/quels-abonnements-sont-compatibles-avec-lecocompteur-connecte)

INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Drivia with Netatmo, l'écocompteur connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control : mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposée par la RE2020

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Mesure :
 - la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations
 - les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur)
- Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 80A, référence 412008
- Comprend :
 - 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control
 - 5 entrées pour transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques
 - 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires
 - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de TIC raccordée)
 - 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude
- 5 modules DIN
- Prend uniquement en compte les abonnements tarif de base et tarif HP/HC

Avantages

- Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 80A, référence 412008

Les + installation

Pour installation monophasée et compatible compteur Linky

Les + utilisation

Les consommations instantanées et historiques de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance via l'App. Home + Control, en euros, kWh ou m³

Recommandations / restrictions d'usages

Depuis septembre 2024, l'écocompteur connecté n'intègre pas les mises à jour de l'App Home + Control (fonctionnalités liées à la mesure des consommations et aux tarifs)

Continuera d'assurer les fonctionnalités de mesure actuellement présentes dans l'App Home + Control

Ne permet pas de remonter les données de production solaire

Information sur la gamme

Drivia with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion

et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de compteur	Électronique	Classe de protection (IP)	IP40
Courant nominal (In)	60 A	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Courant maximal (Imax)	80 A	Température d'utilisation /d'installation	-25-55 °C
Tension nominale (Un) N-L	100-240 V	Température de stockage	-25-55 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC
Type de pôle	Monophasé	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Modèle	Transformateur de mesure	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Oui
Type d'énergie	Puissance active	Couleur	Gris
Adapté à	Achat/livraison	Numéro RAL	7035
Type de tarif	Tarif double	Sans halogène	Oui
Commande tarifaire	Interne/externe	précâblé	Non
Mesure de la courbe de charge	Oui	Type de connexion	Borne automatique
Etalonné	Oui	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Homologation	National	Objet connecté	Oui
Sortie d'impulsion	Sans	Mode de commande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réseau ▪ Réseau Wifi ▪ Zigbee
Mode de pose	DRA (DIN-rail adapter)	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Largeur en nombre de modules	5	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Largeur	90 mm	Pilotable à la voix	Non
Profondeur	77 mm	Programmable	Oui
Hauteur	83 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Type d'interface	Autre	Connectable par box Internet	Oui
Signature EDL40	Non	Nom de l'application	Home + Control
Avec code de blocage	Non	Fonction d'usage du produit	Mesure et comptage d'énergie
Nombre de positions	5	EAN/Gencode	3414971485754

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage

