



Répartiteur pour DPX-IS630 630A avec section des barres 50x5mm

REF. 0 265 03

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartiteurs pour DPX-IS 630

Caractéristiques générales

DPX™ -IS 630 - interrupteurs-sectionneurs 400 A à 630 A

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Livrés avec plage de raccordement et cache-vis

Conformes à la norme NF IEC 60947-3

Catégorie d'emploi AC 23 A

Reçoivent les auxiliaires électriques

Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage

Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³

Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs DPX-IS : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³-I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire

ensemble d'adaptateurs