

## Kit poste de travail encastré Mosaic pour 3x4 modules

REF. 078873L

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic, kit poste de travail encastré prêt à l'emploi à équiper de prises

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit poste de travail Mosaic encastré pour 3x4 modules
- Composé de :
  - 1 boîte d'encastrement profondeur 50mm
  - 3 supports 4 modules pour installation des mécanismes
  - entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple
  - cloisons de séparation courants forts / courants faibles
  - plaque de finition blanche
- Installation avec conduits encastrés
- boîte d'encastrement multimatériaux avec 22 entrées de câbles défonçables diamètre 20mm et 25mm
- IP20

### Avantages

- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
- Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

### Les + installation

Installation simple et rapide (sans outil) grâce au système de fixation par clippage des supports sur la boîte d'encastrement

### Les + utilisation

Jusqu'à 6 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	3	Couleur	Blanc
Sens de montage	Horizontal	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, horizontales	3	Transparent	Non
Nombre d'unités, verticales	1	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6	Classe de protection (IP)	IP20
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	2	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Avec grille de montage	Oui	Type de fixation	À clipser
Montage encastré	Oui	Largeur	237 mm
Adapté à une boîte de sol	Non	Hauteur	166 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	60.5 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Hauteur d'encastrement	51.5 mm
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Température de stockage	-10-70 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antimicrobien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Type de traitement de la surface	Non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Finition de la surface	Brillant	Nombre de prises de courant	3
		EAN/Gencode	3414971578487