

## Sonnette IP54 pour kit carillon Sérénité - blanc

REF. 0 942 79

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Sonnette radio, permet de compléter une installation existante avec kit carillon radio

- Sonnette Sérénité étanche IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieure - Blanc
- Alimentation par une batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal
- Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
- Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

### Avantages

Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur

Sonnette compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

### Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette permet une installation sans fils - Cette sonnette additionnelle peut se fixer sans outil avec l'adhésif double faces fourni

### Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 4 sonnettes à un carillon pour un lieu avec plusieurs entrées, et une infinité de carillons à une sonnette pour équiper un espace vaste ou sur plusieurs niveaux

### Recommandations / restrictions d'usages

Sonnette adaptée à une installation extérieure abritée : ne pas exposer directement aux intempéries

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Avec badge	Oui	Classe de protection (IP)	IP44
Avec éclairage	Oui	Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-20-50 °C
Type de montage	Saillie	Type de tension	DC
Couleur	Blanc	Numéro RAL	9003
Largeur	60 mm	Sans halogène	Oui
Hauteur	60 mm	Type de borne	Non applicable
Profondeur/longueur hors tout	30 mm	Equipé d'un porte étiquette	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK05	EAN/Gencode	3414971067332