



## Cartouche industrielle cylindrique type aM 10x38mm sans voyant - 1A

REF. 0 130 01

LEGRAND

1,88 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Cartouche industrielle pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel

- Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
- 10mmx38mm - Sans voyant
- Calibre 1A - Tension 500V~
- Pouvoir de coupure : 100000A
- Conforme aux normes :
  - EN 60269-1 et 2
  - IEC 60269-1 et 2
  - NFC 60-200

### Les + installation

Compatible with Legrand fuse carriers SP 38.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

|   |  |
|---|--|
| Largeur hors tout                         | 10 mm  |
| Taille                                    | 10x38 mm   |
| Type de tension                           | AC/DC  |
| Profondeur/longueur hors tout             | 38 mm  |
| Courant nominal assigné                   | 1 A  |
| Tension assignée                          | 500 V  |
| Classe de fonctionnement                  | aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) |
| Fréquence de fonctionnement               | 42 - 62 Hz   |
| Température d'utilisation /d'installation | -25 - 40 °C  |
| Température de stockage                   | -40 - 70 °C  |

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*