

Plaque carrée dooxie 3 postes finition noir velours

REF. 6 008 63

DOOXIE

LEGRAND



14,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

dooxie, une plaque pour habiller les produits de la gamme dooxie pour tous les styles d'intérieurs avec des couleurs tendances et intemporelles

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Un large choix de couleurs pour s'intégrer à tous les intérieurs
- S'adapte à tout type d'interrupteurs et prises de la collection dooxie
- Montage possible en horizontal et vertical
- L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un tournevis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Marque	LEGRAND
Nombre d'unités	3
Sens de montage	Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales	3
Nombre d'unités, verticales	1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1
Avec grille de montage	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non
Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté à une installation intégrée	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Matériau	Plastique

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Laqué / peint
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Transparent	Non
Avec volet de protection	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de fixation	À clipser
Largeur	229 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	10 mm
Diamètre de l'alésage (ouverture)	53.6 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Essence du bois en latin	Non applicable
Certification du bois (liste)	Non applicable
Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
EAN/Gencode	3414971020467

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.