



## Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Niloe sans neutre sans dérogation

REF. 6 651 22



### INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks - Gamme remplacée par dooxie

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.677 dm <sup>3</sup>
Poids	120 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Écodétecteurs - 230 V~

- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m

#### Écodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation

- Puissance acceptée par types de lampes :
  - LEDs : 3 W à 100 W
  - Fluocompactes : 3 W à 100 W
  - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
  - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W

#### Caractéristiques Générales

#### Niloe™ - écodétecteurs et écovariateurs

- Mécanisme livré avec enjoliveur et support

- A équiper de plaques
- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97
- Livrés avec coques de protection de chantier