



Détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils Niloé sans neutre sans dérogation

REF. 6 651 22

83,31€ Tarif professionnel de référence HT



INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks - Gamme remplacée par dooxie

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.677 dm ³
Poids	120 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Écodétecteurs - 230 V~

- Compatibles avec toutes les lampes du marché
- Détection par infrarouge
- Champ de détection 120°
- Portée de détection 8 m

Écodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation

- Puissance acceptée par types de lampes :
 - LEDs : 3 W à 100 W
 - Fluocompactes : 3 W à 100 W
 - LEDs, CFLs, Halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
 - Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 250 W
- En cas d'installation de plusieurs détecteurs sur un même circuit, la charge mini augmente (voir fiche technique)
- Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle
- Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min
- Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1275 lux
- Consommation en veille : 0,02 W

Caractéristiques Générales

Niloé™ - écodétecteurs et écovariateurs

- Mécanisme livré avec enjoliveur et support
- A équiper de plaques

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie
- Fixation à vis et à griffe avec accessoire griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97
- Livrés avec coques de protection de chantier