

Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 5e UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

REF. 0 337 53

LCS³

LEGRAND



70,42 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

- Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 5e UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
- A connexion rapide sans outil
- Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
- Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation

A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Jack	Largeur hors tout	17.5 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Hauteur hors tout	20.5 mm
Blindé	Non	Profondeur/longueur hors tout	48.1 mm
Catégorie	5E	Classe de protection (IP)	Non applicable
Type de raccordement		Température d'utilisation /d'installation	-40-70 °C
Contact pour connexion autodénudante		Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Outil spécial requis	Non	Traitement antimicrobien	Non
Adapté à un câble rond	Oui	Equipé d'un porte étiquette	Non
Adapté à un câble plat	Non	Mode de pose	Autre
Adapté à un conducteur multibrins	Oui	Diamètre de tube pour produit saillie	0-0 mm
Adapté à un conducteur massif	Oui	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Couleur	Noir	EAN/Gencode	3414970870346
Plage AWG	22-26		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.