



## Disjoncteur moteur magnétothermique MPX<sup>3</sup>32H - réglage thermique 0,25A à 0,4A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

REF. 4 173 22

88,07€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.525 dm <sup>3</sup>
Poids	360 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Disjoncteurs moteur magnéto-thermiques

- Seuil de déclenchement thermique réglable
- Seuil de déclenchement magnétique : 13 x I<sub>e</sub>

#### MPX<sup>3</sup> 32H

- Haut pouvoir de coupure
- Avec commande rotative
- Fixation sur rail symétrique
- Moteur triphasé 400/415 V : 0,09 kW
- Plage de réglage thermique : 0,25 à 0,4 A
- Seuil de déclenchement instantané : 5,2 A
- Pouvoir de coupure 415 V I<sub>cu</sub> : 100 kA

#### Caractéristiques Générales

#### Disjoncteurs moteur MPX<sup>3</sup> - disjoncteurs moteur de 0,16 A à 100 A

- Conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4