



**BAEH encastré à LEDs 8lm 5h Kickspot IP40 IK04 plastique SATI  
Connecté**

REF. 0 625 74

LEGRAND

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

Bloc Autonome d'Eclairage d'Habitation permettant l'évacuation des bâtiments d'habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels

- BAEH à LEDs encastré Kickspot - 8 lumens - 5 heures (consommation 0,6W)
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batterie Ni-Cd



**Les + installation**


Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de  $\varnothing$  152 mm (scie cloche à trépan référence 062597), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                                  |   |                                 |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------|
| Type de montage                                      | encastré                         | Largeur de montage                                  | 152 mm                          |
| Adapté au type de marquage                           | feuille/plaque inséré(e)         | Hauteur/profondeur d'encastrement                   | 61.5 mm                         |
| Type de marquage                                     | uni/bilatéral                    | Longueur d'encastrement                             | 152 mm                          |
| Pictogramme inclus                                   | Oui                              | Diamètre d'encastrement                             | 152 mm                          |
| Installation de surveillance                         | auto-test automatique            | Nombre de pôles                                     | 4                               |
| Type de commutation                                  | non permanent                    | Section de conducteur                               | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Avec raccordement à un télérupteur                   | Oui                              | Type de raccordement                                | raccordement à vis              |
| Alimentation   | autonome (batterie individuelle) | Température d'utilisation /d'installation           | -5 - 35 °C                      |
| Etat des accus                                       | NiCd                             | Température de stockage                             | -10 - 50 °C                     |
| Source lumineuse                                     | LED non interchangeable          | Fréquence d'alimentation                            | 50 - 60 Hz                      |
| Avec source lumineuse                                | Oui                              | Neutre obligatoire                                  | Oui                             |
| Douille  | autre                            | Indication de repérage des bornes de raccordement   | Oui                             |
| Nombre de têtes de luminaire                         | 1                                | Sans halogène                                       | Oui                             |
| Matériau du boîtier                                  | plastique                        | Capacité des bornes                                 | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>       |
| Couleur du boîtier                                   | blanc                            | Nature du câble pour connexion                      | Souple ou rigide                |
| Matériau du couvercle                                | plastique transparent            | Télécommande fournie                                | Non                             |
| Type de tension                                      | AC                               | Maintien du câble                                   | Non applicable                  |
| Tension nominale                                     | 207 - 253 V                      | Attache/serre-câble compatible avec ...             | Non applicable                  |
| Courant nominal de la LED à courant constant         | 0.36 - 0.43 mA                   | Mode de commande                                    | Filaire                         |
| Appareil   | driver LED courant constant      | Conforme à la Réglementation pile ou batterie       | Oui                             |
| Élément de distribution de lumière                   | diffuseur                        | Conforme à la Réglementation pile ou batterie       | Oui                             |
| Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED)                 | Adressable  | Oui                             |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                 | 123000 h                         | Code CEI (Pack1)                                    | LR6                             |
| Classe de protection (IP)                            | IP40                             | Référence du composant dans la nomenclature (Pack1) | HB00026TA                       |
| Résistance aux chocs                                 | IK04                             | Pile ou Accumulateur (Pack1)                        | Accumulateur (rechargeable)     |
| Classe de protection                                 | II                               | Composition de l'élément (Pack1)                    | Nickel-Cadmium                  |
| Protection contre l'incendie "D"                     | Non                              | Nombre de Pack 1                                    | 1                               |
| Puissance du système                                 | 0.09 W                           | Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)                 | 2                               |
| Flux lumineux efficace                               | 8 lm                             | Poids d'un Element Unitaire (Pack1)                 | 26 g                            |
| Flux lumineux en mode veille                         | 3 lm                             | Localisation Pack1                                  | Le produit intègre une batterie |
| Température de couleur                               | 5300 - 5300 K                    | Type réglementaire (Pack1)                          | I : Industriel (Pas Portable)   |
| Distance de reconnaissance                           | 15 m                             | Objet connecté                                      | Oui                             |
| Temps d'opération nominal                            | 5 - 5 h                          | Type de communication                               | Autre                           |
| Largeur  | 187 mm                           | Plateforme de téléchargement d'applications         | Autre                           |
| Hauteur/profondeur                                   | 76 mm                            | Moyen de pilotage                                   | Configurateur                   |
| Longueur   | 187 mm                           | Programmable  | Oui                             |
| Diamètre externe                                     | 187 mm                           | Intéropérabilité du protocole de connexion          | Non                             |

## PIÈCES DÉTACHÉES

- 
Commande réservée aux professionnels
- 
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

| Ref.   | Désignation.                                       | Prix unitaire (€ HT*) | Commande minimum |
|--------|--|-----------------------|------------------|
| 980936 | ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE   | 11,08                 | 1                |
| 980936 | ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE   | 11,08                 | 1                |
| 980936 | ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE   | 11,08                 | 1                |
| 980935 | 3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT | 22,50                 | 1                |
| 980935 | 3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT | 22,50                 | 1                |
| 980935 | 3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT | 22,50                 | 1                |

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.