

Commande sans fils 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo - blanc



REF. 0 677 55

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fil 4 scénarios permet d'ajouter 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

- Commande 4 scénarios sans fil Céliane with Netatmo
- Scénarios personnalisables dans l'App. Home + Control permettant de gérer en 1 clic différentes fonctions : éclairages, volets roulants, prises
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
- Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Blanc

Avantages

Une fois installée au mur, la commande sans fil connectée dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

Extra plate, la commande sans fil 4 scénarios se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Peut également se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Permet l'ajout de 4 scènes de vie supplémentaires dans une installation connectée

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Mode de pose	apparent/saillie
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Fréquence radio	2400 MHz	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Système Rollingcode	Oui	Code CEI (Pack1)	CR2032
Couverture	185 m	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA
Nombre de commandes	4	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Avec émetteur radio manuel	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Contact à poussoir radio encastré	Oui	Nombre de Pack 1	1
Contact à poussoir radio en saillie	Oui	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Avec codeur radio	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Classe de protection (IP)	IP40	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Couvercle de protection du clavier	Non	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Alimentation	pile non-rechargeable	Objet connecté	Oui
Largeur hors tout	90 mm	Type de communication	Zigbee
Hauteur hors tout	82 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Profondeur/longueur hors tout	13 mm	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Résistance aux chocs (IK)	IK02	Pilotable à la voix	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Programmable	Oui
Température de stockage	45 °C	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Neutre obligatoire	Non	Connectable par box Internet	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Couleur	blanc	Nom de l'application	Home + Control
Numéro RAL	9003	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
Sans halogène	Oui		
Traitement antimicrobien	Non		