

Bornier de répartition isolé IP2X terre - 2 connexions 6mm² à 25mm² - vert - longueur 276mm

REF. 0 048 38

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Borniers de répartition à vis

- Conformes à la norme IEC 60998-2-1
- Livrés vis ou cages desserrés
- 100 A maxi - 400 V~ avec arrivée 25 mm²
- 80 A maxi - 400 V~ avec arrivée 16 mm²

Borniers isolés IP 2X

- Se fixent sur rail DIN ou sur support universel réf. 0 048 11 ou sur barreau plat 12 x 2
- Terre (vert)

Caractéristiques générales

Borniers de répartition

Répartition "standard"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	1
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Nombre de raccordements 16 mm ²	33
Nombre de raccordements 25 mm ²	2
Nombre total de raccordements	35
Protégé contre les contacts	Oui
Largeur	276 mm
Hauteur	30 mm
Profondeur	16 mm