



## Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc

REF. 0 416 50

LEGRAND

49,63 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Carillon électromécanique, à associer avec un bouton-poussoir

- Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ - Blanc
- Son acoustique 75dB à 1m
- Fonctionne avec boutons-poussoirs référence 041646, référence 041645 et référence 041647
- Emballage traditionnel
- Dimensions : 116x116x48mm

#### Avantages

Niveau sonore pour entendre dans toute la maison : 75dB à 1m

#### Les + installation

2 types d'installation pour la rénovation : au mur en saillie ou avec une boîte à encastrer 1 poste

#### Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser un transformateur 8V~ référence 413091 ou référence 042025 - Usage en intérieur uniquement

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Couleur du boîtier	autre
Matériau du boîtier	plastique
Volume	75 dB
Tension nominale	8 - 8 V
Classe de protection (IP)	IP20
Type de courant	DC
Batterie incorporée	Non

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*